

HOLEX®
Cono para fresas portaplacas Forma A, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 16 mm

Datos de pedido

Número de pedido	301020 16
GTIN	4045197293893
Clase de artículo	32A

Descripción
Ejecución:

- **A partir de Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.**
- **Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificadas en el tope.**
- **Alcance corto.**
- **Superficies de contacto y unión ampliadas.**
- **Con perforación Balluffchip.**

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º. 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308810 – 308830, llave especial n.º 309840.

Norma: DIN 6357

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 6 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 35 mm

Ø exterior D: 38 mm

Longitud cono portafresas L_4 : 17 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860: 16

Llave especial adecuada 309840: 16

Descripción técnica

Tornillo de apriete de fresas de recambio 309860	16
Longitud cono portafresas L ₄	17 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm
Longitud de voladizo medida A	35 mm
Llave especial adecuada 309840	16
Ø exterior D	38 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308830 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm	309860 16
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308812 40
	308806 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación
40

308600 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta
tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308630 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308765 40

Tirante Mazak, junta tórica, forma A Adecuado para cono
de gran inclinación 40M

308670 40M

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación
40

308640 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308785 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308635 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308795 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado
para cono de gran inclinación 40

308700 40

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para
cono de gran inclinación 40

308615 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308650 40

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN
69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308810 40

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

309840 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308620 40

Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872
Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308820 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm	309860 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308720 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40