

Garant**Barra de mandrinar, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L:
120/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima D_{\min}	24 mm
Desplazamiento central L_3	13,4 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para plaquita	279810 2
Longitud total L	180 mm
Refrigeración interior	sí
Tornillo para calzo	279824 1
Calzo 1,5°	272630 1,5
Ø de mango D_5	20 mm
Anchura de cuello L_4	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre	272500
Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación 1,5 grados	272630 1,5
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500