

Garant**Barra de mandrinar, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 60/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:**
Con calzo 1,5°.**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	279810 2
Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	29 mm
Desplazamiento central L_3	16,3 mm
Longitud total L	250 mm
Refrigeración interior	sí
Calzo 1,5°	272630 1,5
Tornillo para calzo	279824 1
Ø de mango D_5	32 mm
Anchura de cuello L_4	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación 1,5 grados	272630 1,5
Tornillo de amarre	272500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500