


## Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR, Ángulo de inclinación: 4,5grados



### Datos de pedido

Número de pedido	272610 4,5
GTIN	4045197368782
Clase de artículo	21J

### Descripción

**Ejecución:**

Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

**Aplicación:**

**Para la producción de roscas estándares.** Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700 – 271900.

**Nota:**

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.

### Descripción técnica

Ángulo de inclinación	4,5 grados
Ángulo según gráfico	HEMO production 150/200
Aplicación interior/exterior	Exterior
para tamaño de placa L	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Calzo

