

Garant
Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 40 corto, MK interior: 1

Datos de pedido

Número de pedido	301155 1
GTIN	4045197285874
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- Rectificado en el interior y en el exterior.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Cono Morse interior	1
Ø exterior D	25 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 12 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 µm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
	308802 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308765 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y
ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación
40

308801 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308785 40

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308620 40

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308635 40

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para
cono de gran inclinación 40

308615 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado
para cono de gran inclinación 40

308700 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40