

Garant

Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 50 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	301130 22
GTIN	4045197285782
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Alcance corto.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n° 309840	22
Ø de mandril d ₁	22 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Longitud de voladizo medida A	100 mm

Longitud cono portafresas L ₄	19 mm
Ø exterior D	48 mm
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm	309840 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm	309860 22
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
	308720 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 308640 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308660 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308760 50

Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm 309840 22

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 308615 50

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 308610 50

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 308600 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308795 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 308765 50

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 308830 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50 308740 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm 309860 50