

Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar ER/IL, Ángulo de inclinación: 4,5grados



Datos de pedido

Número de pedido	272600 4,5
GTIN	4045197371072
Clase de artículo	21J

Descripción

Ejecución:

Para roscas exteriores derechas (ER) y roscas interiores izquierdas (IL).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700 – 271900.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.

Descripción técnica

Ángulo de inclinación	4,5 grados
Ángulo según gráfico	HEMO production 150/200
Aplicación interior/exterior	Exterior
para tamaño de placa L	16 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Calzo

