

LOCTITE.**Pegamento instantáneo, 3 g, ID del fabricante: 401**

Datos de pedido

Número de pedido	083351 401
GTIN	4100630295930
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales, tales como plásticos, elastómeros, metales, de preferencia para **papel, cartón, madera, cuero y tejidos**.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Quality Dress	LOCTITE 401
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	20 N/mm ²
Resistencia manual al cabo de	3 - 10 s
Viscosidad dinámica	70 - 110 mPas

Temperatura de almacenamiento	2 °C
Color	transparente
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Cartón
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Cuero
adecuado para material	Tejido
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Papel
adecuado para material	Elastómero
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Base química	Cianoacrilato de etilo
Clase de mercancía peligrosa	9
Densidad	1,05 g/cm ³
Forma	líquido
Margen de temperatura de aplicación	-40 °C
Capacidad	3 ml
intersticio máximo	0,15 mm
Atributo del nombre de producto	3 g
Tipo de producto	Pegamento rápido