

Garant

**Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR,
Ángulo de inclinación: 3,5grados**



Datos de pedido

Número de pedido	272616 3,5
GTIN	4045197368850
Clase de artículo	21J

Descripción

Ejecución:

Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700 – 271900.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.

Descripción técnica

Ángulo de inclinación	3,5 grados
Ángulo según gráfico	SK 50
Aplicación interior/exterior	Exterior
para tamaño de placa L	22 mm
Tipo de boca	izquierda

Tipo de producto

Calzo