



Casquillo reductor para vástago CM Forma A, SK 50 corto, MK interior: 3



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 301260 3 |
| GTIN | 4045197146007 |
| Clase de artículo | 32A |

Descripción

Ejecución:

- Rectificado en el interior y en el exterior.
- Con perforación Ballufchip.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308810 – 308830.

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 65 mm

Ø exterior D: 40 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Longitud de voladizo medida A | 65 mm |
| Cono Morse interior | 3 |
| Ø exterior D | 40 mm |
| Adaptador | SK 50 corto |
| Norma asiento | DIN 69871 |
| Norma asiento | ISO 7388-1 |

| | |
|---|---------------------|
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308615 50 |
| Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308640 50 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308785 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308605 50 |
| Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308740 50 |
| Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK | 308812 50 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308760 50 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308765 50 |
| Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308610 50 |
| Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308660 50 |
| Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308720 50 |
| Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK | 308830 50 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308790 50 |
| | 308795 50 |

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308700 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308600 50

Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308820 50

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308810 50