

Garant

**Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR,
Ángulo de inclinación: 3,5grados**



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 272610 3,5 |
| GTIN | 4045197368775 |
| Clase de artículo | 21J |

Descripción

Ejecución:

Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700 – 271900.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|------------|
| Ángulo de inclinación | 3,5 grados |
| Ángulo según gráfico | SK 50 |
| Aplicación interior/exterior | Exterior |
| para tamaño de placa L | 16 mm |
| Tipo de boca | izquierda |

Tipo de producto

Calzo