


CCMW 060202, KBN25M, Tipo: ME

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 265608 ME |
| GTIN | 4960664528776 |
| Clase de artículo | 25H |

Descripción
Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT. MultiEdge; 2 filos por plaquita.

Clase: KBN25M

Rompevirutas: ME

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f : 0,08 - 0,15 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 200 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Condición de corte | continuo |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 200 m/min |
| Avance f | 0,08 - 0,15 mm/rev, |
| Rompevirutas | ME |
| Radio angular | 0,2 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Clase | KBN25M |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | CBN |
| Código ISO plaquita de corte | CCMW 060202 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Atributo del nombre de producto | KBN25M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |