


**CCMW 060202, KBN35M, Tipo: ME**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 265610 ME     |
| GTIN              | 4960664543915 |
| Clase de artículo | 25H           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT. MultiEdge; 2 filos por plaquita.

Clase: KBN35M

Ejecución de la arista de corte: ME

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avance  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 200 m/min

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ejecución de la arista de corte               | ME                  |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,05 - 0,5 mm       |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 200 m/min     |
| Avance $f$                                    | 0,08 - 0,15 mm/rev, |
| Condición de corte                            | continuo            |
| Radio angular                                 | 0,2 mm              |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Clase                           | KBN35M                          |
| Asignación fino/desbaste        | Acabado                         |
| Material de corte               | CBN                             |
| Código ISO plaquita de corte    | CCMW 060202                     |
| Número de cambios/cortes        | 2                               |
| Atributo del nombre de producto | KBN35M                          |
| Tipo de producto                | Plaquita de corte para torneado |

### Datos de usuario

|                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 55 HRC | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones |                |            |
| irregular      | adecuado con restricciones |                |            |
| interrumpido   | adecuado                   |                |            |
| seco           | adecuado                   |                |            |