

Garant**Plaquita de tronzar neutro, HB7130, Ancho de tronzado w: 4,1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273115 4,1
GTIN	4045197600820
Clase de artículo	21J

Descripción**Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4,1 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,12 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Clase	HB7130
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	40 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		