



## Radio de batería / red, Tipo: M18RC



### Datos de pedido

Número de pedido	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Robusta radio para obra, protegida contra salpicaduras de agua (IP54), para funcionamiento por corriente de la red y por batería.

- **Función de carga para baterías Milwaukee de 18 V.**
- **Función Bluetooth con alcance de 30 m.**
- **Salida USB de 12 V para cargar teléfonos móviles o para utilizar aparatos de audio portátiles.**
- **Funcionamiento con baterías Milwaukee 18 V o con tensión de red de 230 V.**

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.

### Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
--------------------	------

Altura	381 mm
Longitud	304 mm
Peso	7,7 kg
Quality Dress	M18RC-0
Anchura	304 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Interfaz USB
Cantidad de baterías contenidas	0
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	Con batería
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Radio

## Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC