



## Asiento de herramientas para fresas con rosca con refrigeración interior, Ø d = 32 mm, Rosca M × Longitud L1: M12X105



### Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 301328 M12X105 |
| GTIN              | 4045197331823  |
| Clase de artículo | 31A            |

### Descripción

#### Ejecución:

Tolerancia de mango h6.

#### Aplicación:

Para el asiento en conos de sujeción planos (Weldon).

Refrigeración interior: sí

Ø de la perforación D<sub>1</sub>: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Longitud total L<sub>tot</sub>: 170 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 105 mm

L<sub>2</sub>: 24 mm

### Descripción técnica

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ø D <sub>2</sub>                   | 21 mm       |
| Longitud total L <sub>tot</sub>    | 170 mm      |
| Longitud útil L <sub>1</sub>       | 105 mm      |
| L <sub>2</sub>                     | 24 mm       |
| Ø de la perforación D <sub>1</sub> | 12,5 mm     |
| Adaptador                          | Ø d = 32 mm |
| Refrigeración interior             | sí          |

