

Garant

**Lama de tronzar Acero, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w:
32/2,2 mm**



Datos de pedido

Número de pedido	273551 32/2,2
GTIN	4045197698995
Clase de artículo	21W

Descripción

Idóneo para :

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Suministro:

Incluye llave n.º 279850 1 para el cambio de la plaquita.

Posibilidad de tronzado axial: no

Para Ø máximo de pieza de trabajo: 60 mm

Anchura b_2 : 1,6 mm

Altura h_1 : 25 mm

Longitud total L_{tot} : 150 mm

Profundidad de tronzado máxima $p_{máx.}$: 25 mm

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2,2 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	60 mm
Anchura b_2	1,6 mm
Altura de lama h_5	32 mm
Altura h_1	25 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
Profundidad de tronzado máxima $p_{máx.}$	25 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado