

Garant

**Lama de tronzar HSS, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w:
26/2,2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273560 26/2,2
GTIN	4045197587527
Clase de artículo	21U

Descripción**Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 273994 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Para Ø máximo de pieza de trabajo	50 mm
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Altura de lama h ₅	26 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	25 mm
Longitud total L	110 mm
Material de corte	HSS
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

