

Garant
**Lama de tronzar Acero, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w:
26/2,2 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273551 26/2,2
GTIN	4045197698957
Clase de artículo	21W

Descripción
Idóneo para :

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Suministro:

Incluye llave n.º 279850 1 para el cambio de la plaquita.

Posibilidad de tronzado axial: no

Para Ø máximo de pieza de trabajo: 50 mm

Anchura b₂: 1,6 mm

Altura h₁: 21,4 mm

Longitud total L_{tot}: 110 mm

Profundidad de tronzado máxima p_{máx.}: 25 mm

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	26 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	50 mm
Anchura b ₂	1,6 mm
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Altura h ₁	21,4 mm
Longitud total L _{tot}	110 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	25 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado