

**Garant****CCGT 060202 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: TWF****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 265802 TWF    |
| GTIN              | 4045197445391 |
| Clase de artículo | 21L           |

**Descripción****Ejecución:**

**PCD:** Diamante policristalino, grano fino. Acabado, filo agudo para una presión de corte reducida.

**Aplicación:**

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

Ángulo de desprendimiento: 6 grados

Clase: PKD

Ejecución de la arista de corte: TWF

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avance  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  para aluminio < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  para PRFV(C): 400 - 900 m/min

**Descripción técnica**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Radio angular                   | 0,2 mm |
| Ejecución de la arista de corte | TWF    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ para aluminio < 10 % Si | 400 - 3500 m/min                |
| Avance $f$                                       | 0,03 - 0,2 mm/rev,              |
| Velocidad de corte $v_c$ para PRFV(C)            | 400 - 900 m/min                 |
| Condición de corte                               | continuo                        |
| Profundidad de corte $a_p$                       | 0,1 - 1 mm                      |
| Clase  | PKD                             |
| Asignación fino/desbaste                         | Acabado                         |
| Material de corte                                | PCD                             |
| Código ISO plaquita de corte                     | CCGT 060202 FN                  |
| Número de cambios/cortes                         | 1                               |
| Atributo del nombre de producto                  | PKD                             |
| Ángulo de desprendimiento                        | 6 grados                        |
| Tipo de producto                                 | Plaquita de corte para torneado |