

Garant**DCGT 070202 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: N****Datos de pedido**

Número de pedido	265832 N
GTIN	4045197644237
Clase de artículo	21L

Descripción**Ejecución:****PCD:** Diamante policristalino, grano fino. Neutra, sin rompevirutas.**Aplicación:**

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

Ángulo de desprendimiento: 6 grados

Clase: PKD

Ejecución de la arista de corte: N

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 2,5 mmAvance f : 0,03 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c para aluminio < 10 % Si: 300 - 2000 m/minVelocidad de corte v_c para metales no férricos: 300 - 1500 m/min**Descripción técnica**

Avance f	0,03 - 0,4 mm/rev,
Ejecución de la arista de corte	N
Velocidad de corte v_c para aluminio < 10 % Si	300 - 2000 m/min

Velocidad de corte v_c para PRFV(C)	150 - 600 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c para metales no férricos	300 - 1500 m/min
Profundidad de corte a_p	0,1 - 2,5 mm
Clase	PKD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	PKD
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070202 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	PKD
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado