

Garant
VCGT 160404 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: N

Datos de pedido

Número de pedido	265897 N
GTIN	4045197644718
Clase de artículo	21L

Descripción
Ejecución:
PCD: Diamante policristalino, grano fino. Neutra, sin rompevirutas.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

Ángulo de desprendimiento: 6 grados

Clase: PKD

Ejecución de la arista de corte: N

 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 2,5 mm

 Avance f : 0,03 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c para aluminio < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

 Velocidad de corte v_c para metales no férricos: 300 - 1500 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,03 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c para metales no férricos	300 - 1500 m/min
Ejecución de la arista de corte	N

Velocidad de corte v_c para aluminio < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,1 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c para PRFV(C)	150 - 600 m/min
Clase	PKD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	PCD
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160404 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	PKD
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado