


**Garant****Plaquita de tronzar Acabado, HB7215, Ancho de tronzado w: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273717 4
GTIN	4045197502797
Clase de artículo	21J

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	4 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,04 mm
Avance f	0,06 - 0,22 mm/rev,
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,5 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Aplicación secundaria	P
Condición de corte	continuo
Clase	HB7215
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
GG(G)	adecuado	280 m/min	K
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		