

**Garant****CCGT 09T308 FL GS izquierda, PKD, Ejecución de la arista de corte: TWN****Datos de pedido**

Número de pedido	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Clase de artículo	21L

**Descripción****Ejecución:**

**PCD:** Diamante policristalino, grano fino. Desbastado, arista de filo estable para grandes profundidades de corte.

**Aplicación:**

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

Ángulo de desprendimiento: 6 grados

Clase: PKD

Ejecución de la arista de corte: TWN

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 7,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  para aluminio < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  para metales no férricos: 300 - 2200 m/min

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte $v_c$ para aluminio < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Velocidad de corte $v_c$ para PRFV(C)	400 - 900 m/min
Velocidad de corte $v_c$ para metales no férricos	300 - 2200 m/min
Ejecución de la arista de corte	TWN
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 7,5 mm
Clase	PKD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	PCD
Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T308 FL
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	PKD
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado