



Portaherramientas Densimet para fresas de enroscar, Ø d = 20 mm, Rosca M × Lges: M10X150



Datos de pedido

Número de pedido	301348 M10X150
GTIN	4045197439345
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- **Propiedad antivibratoria.**
- **Tolerancia de mango h6.**

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.

Refrigeración interior: sí

Oscilación: amortiguado

Ø de la perforación D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Longitud útil L₁: 100 mm

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	100 mm
Rosca M	M10×150
Ø D ₂	18 mm
Ø de la perforación D ₁	10,5 mm
Adaptador	Ø d = 20 mm
Ø del mango d	20 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado

