

**Portabrocas corto Forma A, SK 50, Gama de sujeción: 1-13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Clase de artículo	37D

Descripción**Ejecución:**

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Pavonada.

Suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 13 mm
Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW6
Longitud de voladizo medida A	87,5 mm
Ø exterior D	43 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Par de apriete máximo $M_{d\text{máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50