



Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma AD, SK 30, Ø de sujeción D1: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	302030 6
GTIN	
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

Versión corta y delgada:

- **Concentricidad $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación longitudinal axial (recorrido de ajuste 10 mm).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bares.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Suministro:

Incluida llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308810 – 308830, tam. 12; 20; 32; Casquillo intermedio n.º 302135 – 302180.

Tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	55 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
L ₂	20 mm

Peso	0,6 kg
Rosca M	M5
Ø D ₂	26 mm
Longitud útil L ₁	36 mm
Ø exterior D	45 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	SK 30
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 30	308610 30
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308785 30
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30