

Garant**Adaptador roscado de pinzas portapieza ER25, Rosca M x medida A: M16X50****Datos de pedido**

Número de pedido	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Idóneo para:

Asientos de herramientas para fresas con rosca.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.º 308901 – 309430.

Tuercas de pinzas portapiezas ER n.º 309650; 309652.

Nota:

Prolongación o reducción adecuadas n.º 301358; 301359.

Descripción técnica

Ø exterior tuerca D	35 mm
Rosca M	M16x50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portaherramientas

Accesorios

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	308959 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308960 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308960 10
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308946 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	308960 16
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	308946 14
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 16 mm	308962 16
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	309374 15
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	309374 13
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308941 10
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	309375 8
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	308959 16
Tuerca de apriete ER-Mini Para ER 8	309650 8
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308959 5
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm	308962 7
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308946 4
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	308962 4
Tuerca de apriete ER-Mini Para ER 16	309650 16
	309374 5

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 9 mm 309373 9

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm 308946 12

Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación Para ER 16 309652 16

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm 308960 13

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm 308946 16

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm 308959 3

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm 308941 9

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm 308962 9

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm 308959 12

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm 309374 9

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm 308959 8

Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm 309375 4

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm 309374 16

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm 308941 16

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm 308959 14

Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm 309375 6

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm 309374 12

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm 308960 5

309374 6

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308941 2
Tuerca de apriete ER-Mini Para ER 25	309650 25
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	309374 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308941 3
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308946 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308941 14
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308946 3
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	309374 8
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	309374 14
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 16 mm	309373 16
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309374 4
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 11 mm	308962 11
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm	308962 3
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm	308962 12
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm	309375 10
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 14 mm	309375 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308960 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308960 8
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309373 2
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm	309373 7

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308941 4
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	308962 8
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308946 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 11 mm	309373 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308941 13
Tuerca de apriete ER-Mini Para ER 20	309650 20
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308960 15
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm	308962 5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 15 mm	309373 15
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309430 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308960 2
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308959 9
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308946 10
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm	309375 12
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309430 4,5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309373 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308941 6
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm	309430 10
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309373 5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309430 3,5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 8 mm	309373 8
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 13 mm	308962 13

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308960 4
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 14 mm	308962 14
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 13 mm	309373 13
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 14 mm	309373 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308941 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm	309373 6
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308959 6
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	308962 6
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309374 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309373 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308960 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308960 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308941 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308941 15
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308946 8
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	308959 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309430 2,8
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309430 6
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 12 mm	309373 12
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308959 10
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	308946 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308960 3

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308960 14
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308959 13
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308946 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308960 11
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308946 13
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	309374 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308941 5
Tuerca de apriete ER-Mini Para ER 11	309650 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308941 8
Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación Para ER 20	309652 20
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308959 4
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm	308962 10
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 10 mm	309373 10
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	308946 11
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 8 mm	309430 8
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 7 mm	309430 7
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	309374 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308941 12
Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación Para ER 25	309652 25
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 15 mm	308962 15
	308959 7

Pinzas portapiezas ERcon obturación \varnothing de sujeción
nominal d 7 mm
