



Portabrocas corto Forma A, SK 40, Gama de sujeción: 2,5-16mm



Datos de pedido

Número de pedido	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Clase de artículo	37D

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Pavonada.

Suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Gama de sujeción	2,5 - 16 mm
Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW6
Longitud de voladizo medida A	104,5 mm
Ø exterior D	56 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Par de apriete máximo $M_{d\text{máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Tirante Mazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40