



Portabrocas corto Forma A, SK 40, Gama de sujeción: 0,3-8mm



Datos de pedido

Número de pedido	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,3 - 8 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW4
Ø exterior D	36 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 30 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Piñón Para gama de sujeción 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Juego de bocas de sujeción 3 piezas Para gama de sujeción 0,3-8 mm	309701 0,3-8
