

**Portabrocas corto Forma A, SK 40, Gama de sujeción: 0,5-13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301490 0,5-13
GTIN	2050001690548
Clase de artículo	33W

**Descripción****Ejecución:**

Para giro a la derecha y a la izquierda.

**Suministro:**

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW6
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Gama de sujeción	0,5 - 13 mm
Ø exterior D	50 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 30 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto

---

**Accesorios**

Juego de bocas de sujeción 3 piezas Para gama de sujeción 0,5-13 mm	309701 0,5-13
---	---------------

Piñón Para gama de sujeción 0,5-13 mm	309702 0,5-13
---------------------------------------	---------------