

**Garant****Plaquita de tronzar Filo recto, CBN825, Ancho de tronzado w: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273740 5
GTIN	4045197542472
Clase de artículo	21H

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CBN
Aplicación principal	H
Condición de corte	continuo
Clase	CBN825
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 55 HRC	adecuado	100 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	100 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado	100 m/min	H
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		