

Garant**Plaquita de tronzar Radio completo, HB7215, Ancho de tronzado w: 2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273737 2,5
GTIN	4045197578372
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2,5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Avance f	0,08 - 0,16 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,2 - 0,7 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Aplicación secundaria	P
Condición de corte	continuo
Clase	HB7215
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
GG(G)	adecuado	280 m/min	K
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		