

## Garant

### Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273755 20/4
GTIN	4045197484901
Clase de artículo	21W

### Descripción

#### Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

#### Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con  $t_{\text{máx}}$  ( $5 \times$  anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

### Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$	20 mm
Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Ancho de tronzado w	4 mm
Anchura de función $L_4$	21,5 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	40 mm
Longitud total L	125 mm
Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600