

Garant
**Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
25/4mm**


Datos de pedido

Número de pedido	273750 25/4
GTIN	4045197484550
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	37 mm
Anchura de función L_4	26,5 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	12 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura del mango b	25 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600