

**Garant****Soporte para tronzar, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w:  
25/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273751 25/6
GTIN	4045197484765
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza $L_1$	39 mm
Anchura de función $L_4$	26,5 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	18 mm
Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longitud total L	150 mm
Anchura del mango b	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30

674248 TX30

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659906 1600

Tornillo ajuste Tipo 7

279815 7

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659957 1600