

**Garant****Soporte para tronzar, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w:  
16/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273751 16/4
GTIN	4045197484703
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	4 mm
Tornillo	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	12 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	35 mm
Anchura de función $L_4$	16 mm
Longitud total L	100 mm
Anchura del mango b	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 5	279815 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600