


PRYOR

Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 – 9 y A – Z,
Altura de letra: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	085480 4
GTIN	5022044020306
Clase de artículo	08W

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con **varias letras y números a la vez.**

Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una **resistencia de hasta 1200 N/mm².**

Suministro:

100 tipos de punzón
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
1 pinza
1 llave hexagonal
1 soporte
en caja de plástico.

Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

Descripción técnica

Número de tipos de punzón utilizables	9
Anchura tipo de punzón	4 mm
Altura tipo de punzón	8 mm
Longitud tipos punzón	19,05 mm
Altura de letra	4 mm
Longitud portapunzón	39 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

Accesorios

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/N mm	085481 4/N
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4// mm	085481 4//
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/8 mm	085481 4/8
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4LEER mm	085481 4LEER
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/0 mm	085481 4/0
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/B mm	085481 4/B
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/9 mm	085481 4/9
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/5 mm	085481 4/5
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/M mm	085481 4/M
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/- mm	085481 4/-
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/E mm	085481 4/E

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/H mm	085481 4/H
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/P mm	085481 4/P
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/. mm	085481 4/.
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/7 mm	085481 4/7
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/, mm	085481 4/,
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/S mm	085481 4/S
Soporte de tipo de letra, individual correspondiente al Juego n.º 085480 Adecuado para altura de letra 4-5 mm	085482 4-5
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/Q mm	085481 4/Q
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/C mm	085481 4/C
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/W mm	085481 4/W
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/1 mm	085481 4/1
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/L mm	085481 4/L
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/4 mm	085481 4/4
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/D mm	085481 4/D
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/Z mm	085481 4/Z
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/3 mm	085481 4/3
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/O mm

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/I mm

085481 4/I

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/6 mm

085481 4/6

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/J mm

085481 4/J

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/G mm

085481 4/G

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/K mm

085481 4/K

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/X mm

085481 4/X

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/R mm

085481 4/R

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/+ mm

085481 4/+

Tipos de acero intercambiables Surtido de números 0 – 9
Altura de letra 4 mm

085483 4

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/T mm

085481 4/T

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/Y mm

085481 4/Y

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/2 mm

085481 4/2

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/F mm

085481 4/F

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/V mm

085481 4/V

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 4/A mm

085481 4/A