

Garant
**Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
12/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273750 12/3
GTIN	4045197484482
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Anchura de función L_4	12 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longitud de la cabeza L_1	30 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	9 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura del mango b	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo ajuste Tipo 4

279815 4

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500