

Garant
Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/6mm

Datos de pedido

Número de pedido	273755 20/6
GTIN	4045197484949
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con $t_{\text{máx}}$ ($5 \times$ anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longitud de la cabeza L_1	49 mm
Anchura de función L_4	21,5 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$	30 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Longitud total L	125 mm
Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600