

Garant
**Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
32/5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273750 32/5
GTIN	4045197531520
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	5 mm
Anchura de función L_4	26,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	38 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	15 mm
Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longitud total L	170 mm
Anchura del mango b	32 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600