

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 2,25 × D, izquierda, Ø DC: 11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268468 11
GTIN	4045197470225
Clase de artículo	21X

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

**Nota:**

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
  - **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**
- La herramienta de torneado y de taladrado **en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 × D.**

**Descripción técnica**

Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 32
Ø nominal D	11 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0602..
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Longitud del mango L <sub>s</sub>	45 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	24,75 mm

Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	32 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 32	269028 32
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500