

**Garant**
**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 2,25 × D, derecha, Ø DC: 8mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	268467 8
GTIN	4045197470126
Clase de artículo	21X

## Descripción

### Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico **con collar**.

### Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

### Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

La herramienta de torneado y de taladrado **en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 × D.**

## Descripción técnica

Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0401..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 30
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,22 mm
Ø nominal D	8 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Longitud del mango L <sub>s</sub>	38 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d <sub>2</sub>	12 mm

Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	22,5 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 30	269028 30
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200