

Garant
Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 11mm

Datos de pedido

Número de pedido	268463 11
GTIN	4045197470010
Clase de artículo	21X

Descripción
Ejecución:

Con refrigeración interior.
Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

Ø de mango D _s	16 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,27 mm
Ø nominal D	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 32
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0602..
Longitud útil L ₁	16,5 mm
Longitud total L	100 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 32

269028 32

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500