

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 2,25 x D, izquierda, Ø DC: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268468 15
GTIN	4045197470232
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
 - **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**
- La herramienta de torneado y de taladrado **en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 x D.**

Descripción técnica

Ø nominal D	15 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 33
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0703..
Ø de mango D _s	20 mm
Longitud del mango L _s	50 mm
Longitud útil L ₁	33,75 mm

Ø d ₂	25 mm
Longitud de voladizo L _A	43 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 33	269028 33
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500