

**CCMW 060204, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 265752 M      |
| GTIN              | 4045197818034 |
| Clase de artículo | 22I           |

**Descripción****Ejecución:**

- **Versión de un solo uso.**
- **De un filo.**

**Nota:**

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

Clase: BUX220

Ejecución de la arista de corte: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 200 m/min

**Descripción técnica**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Profundidad de corte $a_p$ | 0,1 - 0,5 mm      |
| Clase                      | BUX220            |
| Radio angular              | 0,4 mm            |
| Avance $f$                 | 0,1 - 0,2 mm/rev, |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 80 - 200 m/min                  |
| Condición de corte                            | continuo                        |
| Ejecución de la arista de corte               | M                               |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado                         |
| Material de corte                             | CBN                             |
| Código ISO plaquita de corte                  | CCMW 060204                     |
| Número de cambios/cortes                      | 1                               |
| Atributo del nombre de producto               | BUX220                          |
| Tipo de producto                              | Plaquita de corte para torneado |