


**VBMW 160408, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M**

**Datos de pedido**

Número de pedido	265780 M
GTIN	4045197818171
Clase de artículo	22I

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Versión de un solo uso.**
- **De un filo.**

**Nota:**

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

Clase: BUX220

Ejecución de la arista de corte: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 200 m/min
Clase	BUX220
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/rev,

Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Ejecución de la arista de corte	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	VBMW 160408
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	BUX220
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado