

Garant
Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 15mm

Datos de pedido

Número de pedido	268463 15
GTIN	4045197470034
Clase de artículo	21X

Descripción
Ejecución:

Con refrigeración interior.
Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 33
Ø de mango D _s	20 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0703..
Ø nominal D	15 mm
Longitud útil L ₁	22,5 mm
Longitud total L	125 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 33

269028 33

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500