

Garant
Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 2,25 × D, izquierda, Ø DC: 18mm

Datos de pedido

Número de pedido	268468 18
GTIN	4045197470249
Clase de artículo	21X

Descripción
Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico **con collar**.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
 - **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**
- La herramienta de torneado y de taladrado **en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 × D.**

Descripción técnica

Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0903..
Ø nominal D	18 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,33 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 34
Longitud del mango L _s	56 mm
Longitud útil L ₁	40,5 mm

Ø d ₂	32 mm
Longitud de voladizo L _A	53 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 34	269028 34
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500