

**Garant****WCHX 05T102, Tipo: SM**

## Datos de pedido

Número de pedido	268476 SM
GTIN	4045197470423
Clase de artículo	21K

## Descripción

**Idóneo para:**

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468, tamaño 10.  
adecuado para Ø de herramienta D<sub>c</sub>: 10 mm

Clase: HB7120

Velocidad de corte v<sub>c</sub> aplicación principal: 110 - 220 m/min

Velocidad de corte v<sub>c</sub> aplicación secundaria: 110 - 140 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación secundaria	110 - 140 m/min
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación principal	110 - 220 m/min
Tipo	SM
Clase	HB7120
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	WCHX 05T102
Número de cambios/cortes	3
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	10 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado